



CareLine Jutlandia PL 165 Lift

Den unikke lift med parallel asymmetrisk benspredning bevirker en større fleksibilitet i de fleste forflytningssituationer, hvor en traditionel lift med V-spredning af benene ikke har de tilsvarende muligheder.

Den væsentligt større åbning mellem benvangerne muliggør løft fra siderne af kørestol, toiletstol, lettere løft fra gulv m.m.

Benspredningen foregår parallelt i en regelmæssig rytme og liften er udstyret med velfungerende hjul, som muliggør let transport, også på tæpper.

- Polstret løfteåg er standard.
- Mulighed for flere farvekombinationer.
- Højdejusterbart håndtag.



Generelt:

På alle PL-lifte forefindes:

- Oplader, som er integreret i kontrolboksen.
- Akustisk alarm for batteriladning.
- Beskyttelse mod overbelastning.
- Håndbetjening, som er udstyret med pictogrammer for op/ned og ud/ind funktioner.
- Håndbetjeningen er magnetisk og kan placeres overalt på liften.
- Nødstop, der afbryder spændingen til og fra batterierne.
- Bremses på bagerste hjul.

Ved strømsvigt:

Hvis strømsvigt opstår, er liften udstyret med 2 nødfunktionsknapper, således at løftearmen kan sænkes ned automatisk: En elektrisk er monteret i styringen og en manuel er mekanisk monteret på løftemotoren. Batteriindikation af hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

Art nr.: 2001-165-2
HMI 46628

Tekniske specifikationer PL 165

Max. Løftekap:	165 kg.
Max. højde benvanger:.....	130 mm.
Min. højde frigang:	70 mm.
Hjuldiameter:.....	80 mm.
Længde vanger:	1110 mm.
Indvendigt mål ml. ben min:	570 mm.
Indvendigt mål ml. ben max:	860 mm.
Udvendigt mål min:	650 mm.
Udvendigt mål max:	940 mm.
Venderadius:.....	1285 mm.
Løftehøjde min:	460 mm.
Løftehøjde max:.....	1700 mm.
Total vægt:.....	45 kg.
Vægt understel:.....	24 kg.
Vægt top:	18 kg.
Vægt top:	21 kg.



Serie 3389 fra hmi-basen.dk